

联轴器  
**EAMC-42-50-12-20-U**  
订货号: 8086049

FESTO



数据表

| 特性                | 值                      |
|-------------------|------------------------|
| 安装直径 1            | 12 mm                  |
| 安装直径 2            | 20 mm                  |
| 规格                | 42                     |
| 标称长度              | 50 mm                  |
| 安装位置              | 可选                     |
| 最大转速              | 6000 1/min             |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L         |
| 储存温度              | -25 °C...60 °C         |
| 相对空气湿度            | 0 - 95%                |
| 环境温度              | -25 °C...60 °C         |
| 惯性动量              | 34.8 kgmm <sup>2</sup> |
| 可传递的扭矩            | 21 Nm                  |
| 产品重量              | 136 g                  |
| 材料说明              | RoHS 合规                |