

安装组件  
DARQ-K-V-F05S14-F03S9-R1  
订货号: 8088301

FESTO



数据表

| 特性                | 值                    |
|-------------------|----------------------|
| 基于标准              | EN 15081<br>ISO 5211 |
| 包规格               | 1                    |
| 结构特点              | 方形插座和方形驱动器<br>安装组件   |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 2 - 中等耐腐蚀能力          |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L       |
| 产品重量              | 255 g                |
| 接口 1, 功能          | 驱动器出口                |
| 接口 1, 设计          | SW14<br>孔型 05        |
| 接口 2, 功能          | 变径输出口                |
| 接口 2, 设计          | SW9<br>孔型 03         |
| 材料说明              | RoHS 合规              |
| 联轴器材料             | 高合金不锈钢               |
| 安装桥材料             | 高合金不锈钢               |
| 圆片材料              | 高合金不锈钢               |
| 螺钉材料              | 高合金不锈钢               |