

压力表
PAGN-26-10-G18S
订货号: 8088985

FESTO



数据表

特性	值
指示范围	0 bar...10 bar
压力表公称通径	26
结构特点	波尔登管式压力表
安装方式	管式安装
工作介质	惰性气体 中性流体
工作和先导介质说明	无乙炔 无氧
工作压力	0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
交替负载系数	0.66
测量精度等级	4
防护等级	IP43
储存温度	-5 °C...50 °C
介质温度	-5 °C...50 °C
环境温度	-5 °C...50 °C
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料说明	RoHS 合规
接口位置	居中，背面
气动接口	G1/8，带密封圈
接触介质的材料	ABS 黄铜
旋入螺钉的材料	ABS
外壳材料	ABS
屏幕材料	PS
外壳颜色	黑色
产品重量	8 g
刻度	双刻度 bar（外部） psi（内刻度）