

压力表
PAGN-26-10-P10-RG
订货号: 8090378

FESTO



数据表

特性	值
指示范围	0 bar...10 bar 0 Mpa...1 Mpa
压力表公称通径	26
结构特点	波尔登管式压力表，不带测量装置
安装方式	管式安装
工作介质	惰性气体 中性流体
工作和先导介质说明	无乙炔 无氧
工作压力	0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
交替负载系数	0.66
测量精度等级	4
防护等级	IP43
储存温度	-5 °C...50 °C
介质温度	-20 °C...60 °C
环境温度	-20 °C...60 °C
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料说明	RoHS 合规
接口位置	居中，背面
气动接口	插装式接头 10 mm
接触介质的材料	黄铜
旋入螺钉的材料	黄铜
外壳材料	PA
屏幕材料	PS
外壳颜色	黑色
产品重量	15 g
刻度	双刻度 MPa（内部） bar（外部）