


阻挡气缸
DFST-50-30-DL-Y4-A-G2
订货号: 8090408

FESTO



数据表

特性	值
行程	30 mm
活塞直径	50 mm
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫 液压缓冲器，可调式，位于前端
安装位置	垂直
工作模式	双作用
结构特点	带有拨杆的滚轮杠杆
位置检测	通过接近开关
感测滚轮杠杆位置	通过电感式传感器
扭矩/导向保护	导向杆
工作压力	0.2 Mpa...1 Mpa 2 bar...10 bar
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	5 °C...60 °C
缓冲长度	15 mm
冲击力	3000 N
产品重量	1900 g
安装方式	带通孔
气动接口	G1/8
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	压铸铝
密封件材料	NBR
外壳材料	精制铝合金
活塞杆材料	高合金不锈钢
滚子材料	POM