

平行安装组件  
EAMM-U-65-T42-60PA-87  
订货号: 8091225

FESTO



数据表

| 特性                | 值                      |
|-------------------|------------------------|
| 规格                | 65                     |
| 中心间距              | 87 mm                  |
| 安装位置              | 可选                     |
| 齿轮比               | 1:1                    |
| 最大转速              | 3000 1/min             |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364 区域 III       |
| 储存温度              | -20 °C...60 °C         |
| 相对空气湿度            | 0 - 95%                |
| 防护等级              | IP40                   |
| 环境温度              | 0 °C...50 °C           |
| 惯性动量              | 41.2 kgmm <sup>2</sup> |
| 与负载无关的摩擦扭矩        | 0.22 Nm                |
| 可传递的扭矩            | 3 Nm                   |
| 产品重量              | 600 g                  |
| 接口代码，驱动器          | T42                    |
| 接口代码，电机输入         | 60PA                   |
| 材料说明              | RoHS 合规                |