

制动电阻  
**CACR-LE2-240-W500**  
订货号: 8091543

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                  |
|---------------------|------------------------------------|
| 规格                  | 500                                |
| 安装位置                | 自由对流<br>垂直                         |
| 380 V 时制动电阻的脉冲能量    | 2000 Ws                            |
| 780 V 时制动电阻的脉冲能量    | 1800 Ws                            |
| 35% 占空比和 20°C 时的性能  | 500 W                              |
| 制动电阻额定值             | 200 W                              |
| 380 V 时的额定功率制动电阻    | 150 W                              |
| 780 V 时的额定功率制动电阻    | 120 W                              |
| 电阻值                 | 240 Ohm                            |
| 认证                  | c CSA us (OL)<br>c UL us - 认证 (OL) |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III                   |
| 防护等级                | IP65                               |
| 环境温度                | 0 °C...50 °C                       |
| 产品重量                | 550 g                              |
| 安装方式                | 带通孔<br>带附件<br>要么:                  |
| 材料说明                | RoHS 合规                            |