


气路板
VABF-S6-1-P1A7-G12-CB
订货号: 8092506

FESTO



数据表

特性	值
宽度	38 mm
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟低电压指令
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	611 g
气接口，气口 1	G1/2
气接口，气口 3	G1/2
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	压铸铝
板材料	压铸铝