

位置指示器 SAMH-F12-MK

订货号: 8092711

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 安装位置 | 可选 |
| 结构特点 | 不带传感器 |
| 防爆 | 区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX) |
| 使用说明 | 与直角座阀 VZXA 一起使用时，整个产品的 SIL 认证将失效。 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 环境温度 | -20 °C...60 °C |
| 储存温度 | -10 °C...60 °C |
| 产品重量 | 118 g |
| 密封件材料 | EPDM |
| 外壳材料 | 铝 加强型聚酰胺 |
| 防护等级 | IP65 IP67 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III |