


阻挡气缸  
DFST-32-20-D-Y4-A-G2  
订货号: 8093005

FESTO



数据表

| 特性                | 值                                 |
|-------------------|-----------------------------------|
| 行程                | 20 mm                             |
| 活塞直径              | 32 mm                             |
| 缓冲                | 两端带弹性缓冲环/垫<br>液压缓冲器，可调式，位于前端      |
| 安装位置              | 垂直                                |
| 工作模式              | 双作用                               |
| 结构特点              | 带有拨杆的滚轮杠杆                         |
| 位置检测              | 通过接近开关                            |
| 感测滚轮杠杆位置          | 通过电感式传感器                          |
| 扭矩/导向保护           | 导向杆                               |
| 工作压力              | 0.2 Mpa...1 Mpa<br>2 bar...10 bar |
| 工作介质              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]   |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 1 - 低耐腐蚀能力                        |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364 区域 III                  |
| 环境温度              | 5 °C...60 °C                      |
| 缓冲长度              | 14 mm                             |
| 冲击力               | 1000 N                            |
| 产品重量              | 750 g                             |
| 安装方式              | 带通孔                               |
| 气动接口              | G1/8                              |
| 材料说明              | RoHS 合规                           |
| 盖子材料              | 压铸铝                               |
| 密封件材料             | NBR                               |
| 外壳材料              | 精制铝合金                             |
| 活塞杆材料             | 高合金不锈钢                            |
| 滚子材料              | POM                               |