


轴向安装组件
EAMM-A-V20-28AA
订货号: 8093016

FESTO



数据表

特性	值
标称长度	31.4 mm
安装位置	可选
最大转速	10000 1/min
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
防护等级	IP40
环境温度	-10 °C...60 °C
惯性动量	0.022 kgmm ²
可传递的扭矩	0.2 Nm
产品重量	25 g
接口代码, 驱动器	V20
接口代码, 电机输入	28AA
材料说明	RoHS 合规