

H 型导轨安装件
CAFM-X4-H
订货号: 8095158

FESTO



数据表

特性	值
宽度	29 mm
高度	4.2 mm
长度	169 mm
设计	版本 X4 用于安装槽
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-40 °C...85 °C
环境温度	-40 °C...85 °C
产品重量	38 g
安装方式	快速压紧
材料说明	RoHS 合规
连接板材料	高合金不锈钢