

逆变帽 DHAS-GA-B22-S

订货号: 8097634

FESTO



数据表

特性	值
伸缩帽派生型	标准
工作和先导介质说明	观察与介质接触的材料阻力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	-40 °C...180 °C
6 bar 时的理论力值, 返回行程	189 N
6 bar 时的理论力值, 前进行程	158 N
产品重量	18 g
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	VMQ (硅)