


**底座**  
**VABS-P16-10S-M5**  
订货号: 8097804

**FESTO**



**数据表**

| 特性                  | 值                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 宽度                  | 26 mm                                                      |
| 安装位置                | 可选                                                         |
| 特征                  | 兼容氧气, 符合 DIN EN 1797                                       |
| 最大阀位数量              | 1                                                          |
| 工作压力                | 0 bar...7 bar                                              |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:3:4]<br>惰性气体<br>空气<br>氧气<br>氮气 |
| 工作和先导介质说明           | 不可用润滑介质工作<br>最大粒径 5 µm                                     |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                                                |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                             |
| 储存温度                | -20 °C...70 °C                                             |
| 介质温度                | -10 °C...60 °C                                             |
| 相对空气湿度              | 0 - 60%<br>无冷凝                                             |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C                                             |
| 产品重量                | 25 g                                                       |
| 安装方式                | 带通孔<br>通过内螺纹安装                                             |
| 气接口, 气口 1           | M5                                                         |
| 气接口, 气口 2           | M5                                                         |
| 材料说明                | RoHS 合规                                                    |
| 底座材料                | 精制铝合金                                                      |