

气源处理装置  
MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-AG-MPA-WPE-B  
订货号: 8098369

FESTO



数据表

| 特性                      | 值                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| 规格                      | 6                                                       |
| 系列                      | MS                                                      |
| 安装位置                    | 垂直 +/-5°                                                |
| 压力表（模拟）或压力显示器（数字）       | 带压力表                                                    |
| 工作压力                    | 0.1 Mpa...1 Mpa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi |
| 标准标称流量，排气 6->0 bar      | 3600 l/min                                              |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 5300 l/min                                              |
| 工作介质                    | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                         |
| 工作和先导介质说明               | 不保证与酯油的相容性                                              |
| 耐腐蚀等级 CRC               | 1 - 低耐腐蚀能力                                              |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| 储存温度                    | -5 °C...50 °C                                           |
| 介质温度                    | -5 °C...50 °C                                           |
| 环境温度                    | -5 °C...50 °C                                           |
| 产品重量                    | 1250 g                                                  |
| 安装方式                    | 管式安装<br>通过安装支架<br>带附件<br>要么：                            |
| 材料说明                    | RoHS 合规                                                 |