

气源处理装置
MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-M-AG-MPA-WPE-B
订货号: 8098374

FESTO



数据表

特性	值
规格	4
系列	MS
安装位置	垂直 +/-5°
压力表（模拟）或压力显示器（数字）	带压力表
工作压力	0.1 Mpa...1 Mpa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
标准标称流量，排气 6->0 bar	1400 l/min
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	1700 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	不保证与酯油的相容性
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-5 °C...50 °C
介质温度	-5 °C...50 °C
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	470 g
安装方式	管式安装 通过安装支架 带附件 要么：
材料说明	RoHS 合规