

互连模块 CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL

订货号: 8098391

FESTO



数据表

特性	值
安装方式	直角安装
产品重量	266 g
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
认证	c UL - 认证 (OL)
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	压铸铝
电气接口	5 针 ?? L 编码 M12x1
最大电源	16 A
电源	系统转发