


**互连模块**  
**CPX-M-GE-EV-S-M12-5POL**  
订货号: 8098392

**FESTO**



**数据表**

| 特性                | 值                          |
|-------------------|----------------------------|
| 安装方式              | 直角安装                       |
| 产品重量              | 266 g                      |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 0 - 无耐腐蚀能力                 |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L             |
| 认证                | c UL - 认证 (OL)             |
| 材料说明              | RoHS 合规                    |
| 外壳材料              | 压铸铝                        |
| 电气接口              | 5 针<br>L 编码<br>M12x1<br>插头 |
| 最大电源              | 16 A                       |
| 电源                | 系统电源                       |