

夹紧轴套  
EAMH-145-22-C34  
订货号: 8098588

FESTO



数据表

| 特性                | 值              |
|-------------------|----------------|
| 规格                | 145            |
| 安装位置              | 可选             |
| 最大转速              | 4000 1/min     |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 储存温度              | -25 °C...60 °C |
| 相对空气湿度            | 0 - 95%        |
| 环境温度              | -10 °C...60 °C |
| 惯性动量              | 32.5 kgmm²     |
| 产品重量              | 198 g          |
| 材料说明              | RoHS 合规        |