

安装板
VABS-B14-90-FF14
订货号: 8098888

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
结构特点	接口已旋转 90°
工作压力	1.5 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-20 °C...60 °C
介质温度	-20 °C...60 °C
环境温度	-20 °C...60 °C
产品重量	255.5 g
安装方式	带通孔
气接口, 气口 2	法兰 1/4, 带 NAMUR 孔型
气接口, 气口 4	法兰 1/4, 带 NAMUR 孔型
材料说明	RoHS 合规
底座材料	精制铝合金