

滴定针套件
VAVN-N-A1.6-12-30-V1-P10
订货号: 8104291

FESTO



数据表

特性	值
包规格	10
滴定针外径	1.6 mm
滴定针的长度	30 mm
加药针的标称通径	1.2 mm
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
适合食品行业使用	见补充材料说明
流体接口	端子接口
中等	液体 气态介质
介质说明	遵守与介质接触的材料的耐受性 最大粒径 5 µm
工作压力	0 Mpa...0.4 Mpa 0 bar...4 bar
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	20.19 l/min
标准标称流量信息	压降为 1 -> 0 bar (气体介质) 时
流量 Kv	0.039 m³/h
流量 Kv 的注意事项	适用于介质水
介质温度	5 °C...60 °C
环境温度	5 °C...60 °C
储存温度	-20 °C...70 °C
安装位置	可选
产品重量	2.1 g
材料说明	RoHS 合规
加药针材料	高合金不锈钢
加药针的物料编号	1.4404
接触介质的材料	高合金不锈钢