


电磁线圈
VACN-N-R3-1
订货号: 8104526

FESTO



数据表

特性	值
驱动方式	电控
安装位置	可选
符合标准	ISO 20401
信号状态显示器	LED
持续通电率	100%
绝缘材料等级	F
漆包线的绝缘材料等级	H
线圈的特性参数	24 V DC: 2.7 W
污染等级	3
允许的电压波动	+/- 10 %
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP65
环境温度	-20 °C...60 °C
产品重量	100 g
电气接口 1, 连接类型	插头
电气接口 1, 连接系统	M12x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-101 标准
电气接口 1, 接口/线芯数	2
电气接口 1, 安装类型	螺丝锁
安装方式	通过滚花螺母
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	聚合物
电磁线圈材料	热固性塑料 铜 钢
线圈材料	铜