


插入式插座 NECV-C1W3L-P-P13

订货号: 8105012

FESTO



数据表

特性	值
符合标准	EN 175301-803
附加功能	保护电路
连接频率	50
电缆出口	直角式
电缆出口说明	180° 可旋转
产品重量	11.6 g
电气接口 1, 设计	直角式
电气接口 1, 连接类型	插座
电气接口 1, 连接系统	插头样式 C 型, 符合 EN 175301-803 标准
电气接口 1, 接口/线芯数	3
电气接口 1, 安装类型	通过 M2.5 中央螺丝安装在电磁阀上
电气接口 2, 连接系统	螺纹端子
工作电压范围 DC	20.4 V...27.6 V
标称工作电压 DC	24 V
工作电压范围 AC	20.4 V...27.6 V
标称工作电压, 交流	24 V
40°C 时的额定电流	1 A
抗电涌性	0.8 kV
保护导线接口	可用
电缆接头	M12x1.25
电缆直径	4 mm...6 mm
标称导线横截面积	0.5 mm ²
防护等级	IP65
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-25 °C...60 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
材料说明	RoHS 合规
污染等级	3

特性	值
外壳材料	PC
外壳颜色	透明
螺丝紧固锁的材料	镀镍钢
密封件材料	HNBR
电触头材料	镀锡黄铜