

**平行安装组件
EAMM-U-70-S48-60R-96**

订货号: 8105843

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|-----------------------|
| 规格 | 70 |
| 安装位置 | 可选 |
| 最大转速 | 5000 rpm |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 储存温度 | -25 °C...60 °C |
| 相对空气湿度 | 0 - 95% |
| 防护等级 | IP40 |
| 环境温度 | -10 °C...60 °C |
| 惯性动量 | 118 kgmm ² |
| 与负载无关的摩擦扭矩 | 0.18 Nm |
| 可传递的扭矩 | 7 Nm |
| 产品重量 | 1800 g |
| 接口代码, 驱动器 | S48 |
| 接口代码, 电机输入 | 60R |
| 材料说明 | RoHS 合规 |