

适配器
NEFM-S1G9-K-0,5-R3G8
订货号: 8106112

FESTO



数据表

特性	值
电缆标识	不带标签支架
产品重量	100 g
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 设计	直角式
电气接口 1, 连接类型	插座
电气接口 1, 电缆出口	直列式
电气接口 1, 连接系统	Sub-D
电气接口 1, 接口/线芯数	9
电气接口 1, 使用的接口/线芯	8
电气接口 2, 功能	控制器端
电气接口 2, 设计	直角式
电气接口 2, 接口类型	插头
电气接口 2, 电缆出口	直列式
电气接口 2, 连接系统	RJ45
电气接口 2, 接口/线芯数	8
电气接口 2, 已使用的接口/线芯数	8
工作电压范围 DC	0 V...24 V
标称工作电压 DC	24 V
40°C 时的额定电流	0.9 A
抗电涌性	2 kV
护罩	是
电缆长度	0.5 m
电缆特征	标准
弯曲半径, 固定电缆	68 mm
电缆直径	6.8 mm
电缆结构	5 x (2 x 0.08 mm ²)
标称导线横截面积	0.08 mm ²
导线标称横截面	AWG28
防护等级	IP20
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-20 °C...80 °C

特性	值
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	2
电缆护套材料	PVC
电缆护套颜色	黑色
外壳材料	PVC
外壳颜色	黑色
绝缘护套材料	PVC