



接线端子排
NECC-L8G5-C1
订货号: 8106756

FESTO



数据表

特性	值
电缆出口	直列式
产品重量	3.8 g
包规格	1
电气接口 1, 设计	直角式
电气接口 1, 连接类型	插座
电气接口 1, 连接系统	接口样式 L8
电气接口 1, 接口/线芯数	5
电气接口 1, 安装类型	插件
电气接口 2, 连接系统	弹簧压接端子
工作电压范围 DC	0 V...300 V
40°C 时的额定电流	8 A
抗电涌性	1.6 kV
护罩	否
导线标称横截面	AWG28 - 16
防护等级	IP20
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-40 °C...115 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
外壳材料	PA
外壳颜色	黑色