

行程缩减
VAVA-F12-H-H6
订货号: 8107369

FESTO



数据表

特性	值
结构特点	打开行程限制，带缓冲
防爆	区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
使用说明	与直角座阀 VZXA 一起使用时，整个产品的 SIL 认证将失效。
防护等级	IP6X
环境温度	-10 °C...80 °C
储存温度	-10 °C...60 °C
安装位置	可选
产品重量	249 g
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	EPDM
螺母材料	高合金不锈钢
螺钉材料	高合金不锈钢
材料弹性缓冲器	高合金钢
接头材料	高合金不锈钢