


摆动驱动单元 KDFP-DFPD

订货号: 8108611

FESTO



数据表

特性	值
结构特点	齿轮齿条
工作模式	双作用 单作用
阀驱动器规格	10 20 40 80 120 160 240 300 480 700 900 1200 2300
法兰孔型	F03 F04 F05 F07 F10 F12 F14 F16
摆角	90 deg
环境温度	-50 °C...150 °C
工作压力	0.2 Mpa...0.8 Mpa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
产品重量	1 kg...100 kg
材料说明	RoHS 合规