

电磁线圈
VACC-S18-120-K4-27-EX4ME
订货号: 8109393

FESTO



数据表

特性	值
驱动方式	电控
安装位置	可选
开关位置指示器	否
持续通电率	100%
绝缘材料等级	H
线圈的特性参数	60 V DC: 12.0 W
允许的电压波动	-15%/+10%
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国防爆相关法规 (UK-X) 符合英国的 RoHS 法规 (UK-R)
欧盟境外防爆认证	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IECEx)
防爆	区 1 (ATEX) 防爆区 1 (IEC-EX) 1 区 (UKEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 防爆区 21 (IEC-EX) 21 区 (UKEX) 区 22 (ATEX)
证书签发机构	TÜV 21 UKEX 7017 X
ATEX 气体类别	II 2G
ATEX 防尘类别	II 2D
气体防爆阻燃类型	Ex eb mb IIC T* Gb
防尘防爆阻燃类型	Ex tb IIIC T*°C Db
防爆环境温度	T4/T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP66
产品重量	580 g
电气接口	端子盒，电缆接入螺纹 M20x1.5
材料说明	RoHS 合规