


垂直气源板  
VMPA14-VSP-0  
订货号: 8110621



数据表

| 特性                | 值                                      |
|-------------------|----------------------------------------|
| 网格尺寸              | 14 mm                                  |
| 工作压力              | -0.09 Mpa...1 Mpa<br>-0.9 bar...10 bar |
| 先导压力 Mpa          | 0.3 Mpa...0.8 Mpa                      |
| 先导压力              | 3 bar...8 bar                          |
| 工作介质              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]        |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 1 - 低耐腐蚀能力                             |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 环境温度              | -5 °C...50 °C                          |
| 产品重量              | 30 g                                   |
| 气接口，气口 1          | G1/8                                   |
| 材料说明              | RoHS 合规                                |
| 气源板材料             | 加强型聚酰胺                                 |