

# 电子模块 VMPA-MPM-EMM-P5

订货号: 8111881

FESTO



## 数据表

特性	值
最大阀位数量	1
最大阀线圈数	1
反极性保护	是
附加功能	用于软启动阀
直流工作电压, 负载电压	21.6 V...26.4 V
每个电磁线圈的标称吸动电流	60 mA, 最长达 30 ms
标称电流, 带电流降低	22 ms 后 30 mA
隔离通道 — 内部总线	否
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力 (安装时)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	20 g
电气控制	多针插头
外壳材料	POM
材料说明	RoHS 合规