

# 电磁线圈

## VACC-S13-11-K4-1-NE4A

订货号: 8114135

FESTO



### 数据表

特性	值
驱动方式	电控
安装位置	可选
开关位置指示器	否
持续通电率	100%
所需的电流消耗	16 mA
绝缘材料等级	H
最大输入功率 $P_i$	1.2 W
最大输入电压 $U_i$	32 V
最大输入电流 $I_i$	0.2 A
线圈的特性参数	14-32 V DC: 0.22 - 1.1 W
有效内部电容 $C_i$	0 $\mu$ F
有效内部电感 $L_i$	0 mH
允许的电压波动	-15%/+10%
欧盟境外防爆认证	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
防爆	防爆区 1 (CN) 区 21 (CN)
证书签发机构	GYJ20.1094X
气体防爆阻燃类型	Ex ia IIC T5/T6 Gb
防尘防爆阻燃类型	Ex ia IIIC T95°C/T80°C Db
防爆环境温度	T5, T95°C: -30°C $\leq$ Ta $\leq$ +65°C T6, T80°C: -30°C $\leq$ Ta $\leq$ +50°C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP65
产品重量	330 g
电气接口	端子盒, 电缆接入螺纹 M20x1.5
材料说明	RoHS 合规