


# 电磁阀

## VSNC-FT-B52-G14-P2

订货号: 8114687

FESTO



## 数据表

| 特性                       | 值                                     |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 阀功能                      | 两位五通双电控                               |
| 驱动方式                     | 电控                                    |
| 宽度                       | 32 mm                                 |
| 标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化) | 1000 l/min                            |
| 工作气口                     | NAMUR 孔型                              |
| 工作电压                     | 通过电磁线圈, 须另外订购                         |
| 工作压力                     | 0.15 Mpa...0.8 Mpa<br>1.5 bar...8 bar |
| 结构特点                     | 提动座                                   |
| 排气功能                     | 带节流选项                                 |
| 密封原理                     | 软密封                                   |
| 安装位置                     | 可选                                    |
| 符合标准                     | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                  |
| 手控装置                     | 无                                     |
| 先导类型                     | 先导驱动                                  |
| 先导气源                     | 内先导                                   |
| 流向                       | 不可逆                                   |
| 搭接                       | 重叠                                    |
| 逆转开关时间                   | 2 ms                                  |
| 持续通电率                    | 100%                                  |
| 线圈的特性参数                  | 请参阅电磁线圈, 须另外订购                        |
| 工作介质                     | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]      |
| 工作和先导介质说明                | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)                |
| 耐腐蚀等级 CRC                | 2 - 中等耐腐蚀能力                           |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性      | VDMA24364-B2-L                        |
| 介质温度                     | -20 °C...60 °C                        |
| 环境温度                     | -20 °C...60 °C                        |
| 产品重量                     | 422 g                                 |
| 安装方式                     | 带通孔                                   |
| 通风接口                     | 非管式                                   |
| 气接口, 气口 1                | G1/4                                  |
| 气接口, 气口 2                | NAMUR 端口模式                            |

| 特性        | 值          |
|-----------|------------|
| 气接口, 气口 3 | G1/4       |
| 气接口, 气口 4 | NAMUR 端口模式 |
| 气接口, 气口 5 | G1/4       |
| 材料说明      | RoHS 合规    |
| 密封件材料     | NBR        |
| 外壳材料      | 精制铝合金      |
| 螺钉材料      | 镀锌钢        |