

E-box VAVE-K1-7-5YL1-LR

订货号: 8115100

FESTO



数据表

特性	值
规格	7
电缆特征	基本
反极性保护	用于工作电压
附加功能	保持电流降低
信号状态显示器	LED
工作电压范围 DC	12 V...26 V
允许的电压波动	+/- 10 %
标称工作电压 DC	24 V
污染等级	2
超压类别	II
认证	RCM 商标
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP40
环境温度	0 °C...50 °C
储存温度	-20 °C...70 °C
安装位置	可选
弯曲半径, 固定电缆	11 mm
弯曲半径, 移动电缆	16.5 mm
产品重量	3.3 g
电气接口	2 针 2 芯 开放式
电缆结构	2 x 0.08 mm ²
电缆直径	1.1 mm
电缆长度	0.5 m
保护导线接口	不可用
安装方式	嵌入式 快速压紧
外壳颜色	黑色

特性	值
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	加强型聚酰胺 PC
绝缘护套材料	PVC