


电磁阀
VSNC-FTC-M52-MH-G14-F19A
订货号: 8116376

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位五通或两位三通，可转换
驱动方式	电控
宽度	32 mm
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	800 l/min
工作气口	NAMUR 孔型
工作电压	通过电磁线圈，须另外订购
工作压力	0.25 Mpa...0.8 Mpa 2.5 bar...8 bar
结构特点	提动座
复位类型	弹簧复位
排气功能	带节流选项
密封原理	软密封
安装位置	可选
符合标准	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
手控装置	按钮式
先导类型	先导驱动
先导气源	内先导
流向	不可逆
搭接	重叠
标准标称流量，排气回流 4->3	110 l/min
关闭时间	380 ms
打开时间	435 ms
持续通电率	100%
线圈的特性参数	请参阅电磁线圈，须另外订购
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-20 °C...60 °C
环境温度	-20 °C...60 °C
产品重量	480 g
安装方式	带通孔

特性	值
通风接口	非管式
气接口, 气口 1	G1/4
气接口, 气口 2	NAMUR 端口模式
气接口, 气口 3	G1/4
气接口, 气口 4	NAMUR 端口模式
气接口, 气口 5	G1/4
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	精制铝合金
螺钉材料	镀锌钢