

电磁线圈
VACC-S18-120-K4-2U-NE4ME
订货号: 8118260

FESTO



数据表

特性	值
驱动方式	电控
安装位置	可选
开关位置指示器	否
持续通电率	100%
绝缘材料等级	H
线圈的特性参数	110 V AC: 50/60 Hz, 功率 12.0 VA 110 V DC: 12.0 W
允许的电压波动	-15%/+10%
欧盟境外防爆认证	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
防爆	防爆区 1 (CN) 区 21 (CN)
证书签发机构	GYJ23.1169X
气体防爆阻燃类型	Ex eb mb IIC T4 Gb
防尘防爆阻燃类型	Ex tb IIIC T120°C Db
防爆环境温度	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP66
产品重量	580 g
电气接口	端子盒, 电缆接入螺纹 M20x1.5
材料说明	RoHS 合规