


先导阀 MGXDH-3/2-1.2-24DC-KS

订货号: 8118342

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 阀功能 | 两位三通, 常闭, 单稳态 |
| 驱动方式 | 电控 |
| 工作压力 | -0.09 Mpa...0.8 Mpa -0.9 bar...8 bar -13.05 psi...116 psi |
| 结构特点 | 开关阀 |
| 复位类型 | 弹簧复位 |
| 证书签发机构 | 21-GA4BO-0068X 21-GA4BO-0069X |
| 气体防爆阻燃类型 | Ex db IIC T6...T3 Gb |
| 防尘防爆阻燃类型 | Ex tb IIIC T85°C Db |
| 防爆环境温度 | -65°C ~+40°C T6 -65°C ~+55°C T5 -65°C ~+60°C T4 |
| 防护等级 | IP66 |
| 手控装置 | 锁定式 |
| 流向 | 不可逆 |
| 持续通电率 | 100% |
| 绝缘材料等级 | H |
| 线圈的特性参数 | 24 V DC: 3.0 W |
| 容许频率波动 | +/- 10% |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III |
| 环境温度 | -20 °C...80 °C |
| 安装方式 | CNOMO |
| 材料说明 | RoHS 合规 |