


先导阀
MGXDH-3/2-1.2-230AC-KS
订货号: 8118344

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位三通，常闭，单稳态
驱动方式	电控
工作压力	-0.09 Mpa...0.8 Mpa -0.9 bar...8 bar -13.05 psi...116 psi
结构特点	开关阀
复位类型	弹簧复位
证书签发机构	21-GA4B0-0068X 21-GA4B0-0069X
气体防爆阻燃类型	Ex db IIC T6...T3 Gb
防尘防爆阻燃类型	Ex tb IIIC T85°C Db
防爆环境温度	-65°C ~+40°C T4 -65°C ~+55°C T3
防护等级	IP66
手控装置	锁定式
流向	不可逆
持续通电率	100%
绝缘材料等级	H
线圈的特性参数	230 V AC: 50/60 Hz, 启动功率 9.5 VA, 保持功率 6.0 VA
容许频率波动	+/- 10%
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	-20 °C...80 °C
安装方式	CNOMO
材料说明	RoHS 合规