


气路板模块组件
VABS-C12-6-S-B3
订货号: 8122792

FESTO



数据表

特性	值
宽度	6 mm
安装位置	可选
结构特点	侧面连接方向
最大阀位数量	1
工作压力	-0.1 Mpa...0.7 Mpa -1 bar...7 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 1]
工作和先导介质说明	最大粒径 5 µm
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	5 °C...50 °C
产品重量	1.1 g
安装方式	带通孔
气接口, 气口 2	适用气管内径 2 mm
材料说明	RoHS 合规
气路板材料	PBT