


阀
VOFC-LT-M32C-MC-N14-FN
 订货号: 8122933

FESTO



数据表

特性	值
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	703 l/min
工作压力	0.1 Mpa...0.8 Mpa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
防护等级	IP65
证书签发机构	TÜV 968/V 1251.00/24
安全功能	安全排气
安全完整性等级 (SIL)	可达 SIL 3 高需求模式 可达 SIL 3 低需求模式
工作压力说明	0 - 0.8 MPa，使用外先导气源
防爆	区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
材料说明	RoHS 合规