

安装支架 PAMP-MB-44

订货号: 8123058

FESTO



数据表

特性	值
规格	44
系列	P
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
用于阀安装的最大紧固扭矩	2.5 Nm
介质温度	-60 °C...80 °C
环境温度	-60 °C...80 °C
产品重量	32 g
材料说明	RoHS 合规
螺钉材料	高合金不锈钢
支架材料	高合金不锈钢