

固定支架
CAFM-D4-W
订货号: 8127358

FESTO



数据表

特性	值
宽度	216 mm
高度	97 mm
长度	345 mm
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-20 °C...70 °C
环境温度	0 °C...40 °C
产品重量	749 g
安装方式	螺纹
材料说明	RoHS 合规
安装支架材料	粉末涂层钢