

直角安装组件
EHAM-AK-L9-160-L9-160-ML
订货号: 8128206

FESTO



数据表

特性	值
规格	160
安装位置	左
结构特点	标准版
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...80 °C
产品重量	7794 g
安装方式	通过通孔和螺钉
接口代码，基础	L9-160
接口代码，设置	L9-160
材料说明	RoHS 合规
连接板材料	阳极氧化铝
螺钉材料	镀镍钢
定位元件材料	高合金钢