

连接组件
EHAM-MA-L9-120-L2-80
订货号: 8128228

FESTO



数据表

特性	值
规格	120
安装位置	可选
结构特点	标准版
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...80 °C
产品重量	1170 g
安装方式	通过通孔和螺钉
接口代码，基础	L9-120
接口代码，设置	L2-80
材料说明	RoHS 合规
连接板材料	阳极氧化铝
螺钉材料	镀镍钢
定位元件材料	高合金钢