


支架
VMPA14-FTI
订货号: 8129127

FESTO



数据表

特性	值
规格	14
安装位置	可选
包规格	10
工作压力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-20 °C...40 °C
介质温度	-5 °C...60 °C
环境温度	-5 °C...60 °C
产品重量	0.1 g
安装方式	夹紧
材料说明	RoHS 合规
支架材料	POM