

节流阀套件
VMPA2-FT-NW0.3-1.7
订货号: 8129130

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	节流功能
气接口, 气口 1	底座
安装方式	夹紧
流量控制方向上的标准标称流量	3.5 l/min...115 l/min
工作压力	-0.09 bar...1 bar -0.09 bar...1 bar
环境温度	-5 °C...60 °C
规格	20
公称通径	0.3 mm...1.7 mm
安装位置	可选
包规格	2
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-20 °C...40 °C
介质温度	-5 °C...60 °C
产品重量	0.7 g
材料说明	RoHS 合规
支架材料	POM
中空螺栓材料	精制铝合金