


双螺纹接头
NPFC-D-2G18-M-F1A
订货号: 8133311

FESTO



数据表

特性	值
螺纹接头材料	高合金不锈钢
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [·:·:·]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适用于锂离子电池生产	产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义: 禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中
产品重量	10 g
气接口, 气口 1	G1/8
气接口, 气口 2	G1/8
材料说明	RoHS 合规