

电磁线圈
VACS-C-R3-1RL
订货号: 8135822

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
信号状态显示器	LED
最大开关频率	5 Hz
持续通电率	100%
漆包线的绝缘材料等级	H
每个电磁线圈的标称吸动电流	到 80 ms 时为 108 mA
标称电流，带电流降低	15 ms 后 80 mA
线圈的特性参数	24 V DC: 低电流相位 0.36 W, 高电流相位 2.6 W
允许的电压波动	+/- 10 %
认证	RCM 商标
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟电磁兼容性指令
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65
环境温度	-10 °C...60 °C
最大电缆长度	30 m
电气接口	M12x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-101 标准
安装方式	通过滚花螺母
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PA 钢
电磁线圈材料	铜 钢 热塑性
线圈材料	铜