


连接板组件 EHAM-MA-E19-25-C11

订货号: 8140774

FESTO



数据表

特性	值
规格	20 25 26 32
安装位置	垂直
结构特点	安装组件
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 °C...80 °C
产品重量	71 g
安装方式	通过通孔和螺钉
接口代码, 基础	E8-35
接口代码, 设置	E8-35
材料说明	RoHS 合规
连接板材料	阳极氧化铝
螺钉材料	钢
定位元件材料	高合金钢