


# 接口模块 VABS-S7-RB-B-G14-VDE2-R12

订货号: 8141067

FESTO



## 数据表

特性	值
安装位置	可选
先导气源	外部 内先导
工作压力	0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP65 在组装好的状态下
产品重量	750 g
安装方式	带通孔
先导气口 12	G1/4
气接口, 气口 1	G1/4
气接口, 气口 2	VDI/VDE 3847 (NAMUR)
气接口, 气口 3	G1/4
材料说明	RoHS 合规
底座材料	Ematal 涂层铝
密封件材料	NBR